



WL1040

Zásuvka se zemnicím kolíkem a clonkami, bezšroubová, bílá lesk

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 35 °C

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

##### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 44 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Konektivita

Typ připojení quickconnect

Upevnění pomocí třmenů Ano

Druh montáže Upevnění příchytkou  
Šroubovací přípojka

Typ konektoru/zástrčky USB Bez

##### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

##### Příslušenství

Popisové pole Ne

Předem vybaveno Výstup zásuvky

##### Kapacita

Počet modulů 0

##### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

##### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

##### Identifikace

S potiskem Ne

---

**Texty**

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

---

**Vhodné pro**

lumina

---

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----