




K64

### Клемник вводно/розгалужуючий 1-полюс,100А, 35мм<sup>2</sup>

#### Технічні характеристики

##### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 53 mm |
| Ширина  | 56 mm |
| Глибина | 40 mm |

##### Під'єднання

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------------|

##### Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 100 A |
|-------------------|-------|

##### Архітектура

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 1 |
|-------------------|---|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|