



UC820

Suporte p/barram. deitados 160/630A

Características técnicas

Dimensões

Altura	46 mm
Largura	322 mm
Profundidade	115 mm
Largura/espessura da barra condutora	12 - 32 mm

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim