



381203



Interrupteur rotatif store 2p enjol, bouton rot, Serie 1930/Glas, blc pol brill

Caractéristiques techniques

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur bipolaire
--	------------------------

Matières

Finition de la surface	Brillant
Matière	Métal PVC

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
Courant de commutation	10 A

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Adapté à

Serie 1930 / Série Glas
