



FB64WLN

**Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1195x1295x51mm, IP42**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1195 mm
Breite	1295 mm
Tiefe	51 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	2
Art der Schranktür	Doppeltür, symmetrisch
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser	1

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Steinwolle
Oberfläche	Lackiert

**Architektur**

Position Schranktür	Vorne
---------------------	-------

**Sicherheit**

Schutzklassse	Schutzklassse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP42
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Feuerwiderstandsklasse	F30 I30

**Ausstattung**

Anzahl Felder	4
Anzahl Reihen	6

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja