



FB64WLN

Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1295mm

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1195 mm
Szerokość	1295 mm
Głębokość	51 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	2
Typ drzwi	Podwójne drzwi, symetryczne
Typ uchwytu	Dźwignia obrotowa
Liczba zamków	1

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Wełna mineralna
Obróbka	Lakierowany

Architektura

Położenie drzwi szafki	Od frontu
------------------------	-----------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP42
Typ blokowania	Blokada na klucz
Klasa odporności ogniowej	F30 I30

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba rzędów	6

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak