



WL1442

lumina Gniazdo zasilające z uziem. z przesłoną styków, samozaciski, srebrny

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Srebrny
Kod RAL 9006
Wykończenie powierzchni Mat
Materiał Metal
Tworzywo sztuczne
Obróbka Lakierowany

Wymiary

Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 44 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia quickconnect
Z mocowaniem pazurowym Tak
Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów
Połączenie śrubowe
Typ złącza/wtyczki USB Bez

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający
Obrócona wkładka centralna Nie
Z pokrywą uchylną Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak
Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie
Wstępnie wyposażony w Gniazdo wtykowe

Pojemność

Liczba modułów 0

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak
Odporność na uderzenie IK IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Odpowiednie do

lumina

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----