



LFF601169010

Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	110 mm

Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Konfiguration

Schnittkaschierend	Ja
--------------------	----

Konnektivität

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung
------------	--

Abbildungen | Zeichnungen

