



WH20592204B

**kallysto ENC: Prise T15 avec bornes à vis + plaque de fixation + face Anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

**Tension**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Anthracite |
| Code RAL              | 7024       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 77 mm |
| Largeur                              | 77 mm |
| Profondeur                           | 44 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |

**Raccordement**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------------|

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Connectivité**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis      |
| Type de montage           | Fixation par vis |

**Équipement**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 15 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |

**Fonctions**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

**Textes**

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Inscription          | Sans inscription                                          |
| Housse               | Obturbateur centrale                                      |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                                         |

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui