




LVZWB200

LV blok przek.pr.rozł.bezp.listw.LVSGxCPX NH1/2/3 200/5A 2.5VA 0.5S nielegal.

Właściwości techniczne

Funkcje

Klasa dokładności	0.5 S
-------------------	-------

Moc

Moc	2,50 VA
-----	---------

Wymiary

Wysokość	136 mm
Szerokość	99 mm
Głębokość	204 mm

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	3000 V
---------------------------------	--------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 75 °C

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP10
------------------------------------	------

Prąd elektryczny

Maks. intensywność pierwotna	200 A
Maks. intensywność obwodu wtórnego	5 A

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak