



LNH40909M4T

**Pojistka nožová NH4a gTr 400V 630kVA, 909A M**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Vypínací charakteristika gTr

**Pojistka**

Velikost pojistky NH4a

Charakteristika pojistek gTr

**Napětí**

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 400 - 400 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 400 - 400 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 909 A

**Podmínky použití**

Izolované Ne

**Hlavní elektrické atributy**

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 100 kA

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 66 W

**Rozměry**

Výška 200 mm

Šířka 98 mm

Hloubka 119 mm

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano