



17848989

### BLC Wächter Komfort 1,1 m S.1 polarweiß, glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	23,50 mm

##### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	180 - 180 °

##### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

##### Reichweite

Max. Reichweite frontal	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

##### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	0 - 80 lx
--------------------------------	-----------

##### Einstellungen

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
--------------------------------	----

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
--------------------	-------------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Texte

Funktion	Mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung Mit Abdimmfunktion (Soft-Aus) bei Verwendung von BLC Dimmeinsätzen Blendsicher z. B. gegen Taschenlampe
----------	--