



KYA02LP

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A mit plug-In Kontakt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 32 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Höhe | 51,20 mm |
| Breite | 59,75 mm |
| Tiefe | 5 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

Anschluss

| | |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.13 - 4 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.13 - 4 mm ² |

Werkstoff

| | |
|-----------|---------------|
| Farbe | Grau |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |