



KYA02LP

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A mit plug-In Kontakt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	51.20 mm
Breite	59.75 mm
Tiefe	5 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.13 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.13 - 4 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja