



KYA02LP

Borne de passage-phase, 2,5mm² 800V/24A, avec 1x Push-IN, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	51.20 mm
Largeur	59.75 mm
Profondeur	5 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 4 mm ²

Matière

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui