



KYA02LP

Borne de passage-phase, 2,5mm² 800V/24A, avec 1x Push-IN, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 32 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 51.20 mm |
| Largeur | 59.75 mm |
| Profondeur | 5 mm |

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

Raccordement

| | |
|---|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.13 - 4 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.13 - 4 mm ² |

Matière

| | |
|---------|----------------|
| Couleur | Gris |
| Matière | Polyamide (PA) |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |