



KYA02LP

Rijgklemhouder Plug-In fase 2,5 mm<sup>2</sup>, 24 A/800 V

Technische eigenschappen

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	51,20 mm
Breedte	59,75 mm
Diepte	5 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja