




KYA02LP

Rijgklemhouder Plug-In fase 2,5 mm², 24 A/800 V

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	51,20 mm
Breedte	59,75 mm
Diepte	5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja