



KYA02LH

Borne de passage-phase , 2,5mm², 800V/24A,

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

24 A

Dimensions

Hauteur

42,30 mm

Largeur

57 mm

Profondeur

5 mm

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.13 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.13 - 4 mm²

Matières

Couleur

Gris

Matière

Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui