



KYA02LH

Borne de passage-phase , 2,5mm<sup>2</sup>, 800V/24A,

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal

24 A

#### Dimensions

Hauteur

42.30 mm

Largeur

57 mm

Profondeur

5 mm

#### Installation, montage

Montage

Rail DIN

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.13 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Matière

Couleur

Gris

Matière

Polyamide (PA)

#### Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui