



KYA02LH

Rijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/800 V, quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	42,30 mm
Breedte	57 mm
Diepte	5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja