



47150062

**Steckdose SCHUKO Arsys rot, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Rot         |
| RAL Nummer | 3003        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 71 mm |
| Breite                      | 71 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |
| Einbautiefe                 | 32 mm |

**Anschluss**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Konnektivität**

|              |  |
|--------------|--|
| Anschlussart | Steckanschluss                           |
| Montageart   | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK02 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Texte**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Aufdruck  | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Zentralplatte |

| Texte                 |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Schutz                | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart          | Mit Steckklemme                |
| <b>Nachhaltigkeit</b> |                                |
| Halogenfrei           | Ja                             |
| RoHS-konform          | Ja                             |