



WH20592200A

**kallysto Prise T15 avec bornes à vis, Plaque frontal pour combinaison U-Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	44 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm
Profondeur de montage	7 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Connectivité**

Type de connexion / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Housse	Obturbateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---