



L063M135A

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 35A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	35 A
-----------	------

Nennstrom für Sicherungseinsätze

2 A
4 A
6 A
10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
35 A

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschiensystem
-------------	--------------------

Nominales Drehmoment	2,50 - 2,50 Nm
----------------------	----------------

Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 30 mm
----------------------------	-----------

Höhe	209 mm
------	--------

Breite	27 mm
--------	-------

Tiefe	77 mm
-------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,50 W
---------------------------------------	--------

Gebrauch

Gebrauchskategorie	AC 22B
--------------------	--------

Leistung

Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	5,50 W
--	--------

Texte

Schutz	Berührungsschutz finger und handrückensicher
--------	--

Elektrischer Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc	50 kA
--	-------

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
-----------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja