



B01840



Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x80 W

Caratteristiche tecniche

Serie

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Altezza | 80 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Sezione interna | 7090 - 7090 mm ² |

Materiali

| | |
|------------|------------------------|
| Materiale | Polivinilcloruro (PVC) |
| Codice RAL | 9001 |
| Colore | Bianco |

Protezione

| | |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK | IK08 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C |
|-------------------------|-----------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------|----|
| Con pellicola protettiva | Si |
|--------------------------|----|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |

Illustrazioni | Disegni

