



B04727

**Pedro coffret polyester étanche IP66 07 Porte hublot**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Oui
Montage sur	En saillie

**Equipement**

Nombre de rails	5
Nombre de rangées	5
Avec fermeture	Oui
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	190
-------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	1056,20 mm
Largeur	810 mm
Profondeur	355 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2

**Dimensions**

Largeur en modules	38
--------------------	----

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre
Code RAL	7035
Couleur	Gris

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK10
Classe de protection (IP)	IP66
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Test au fil incandescent	960 °C

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----