




LF4011087030

tehalit.LF Element T/X, 40x110mm, szary

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 40 mm  |
| Szerokość | 110 mm |

**Akcesoria**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Typ akcesoriów | Formowany |
|----------------|-----------|

**Normy**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|----------------------------------------------------------------|-----|

**Materiały**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Materiał | Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) |
| Obróbka  | Stan surowy                        |
| Kolor    | Szary                              |
| Kod RAL  | 7030                               |

**Bezpieczeństwo**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
|---------------------------|------|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

**Sprzęt**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | Nie |
|------------------|-----|

**Odpowiednie do**

LF 40x110

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |