



LLA653

NH00-HR3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	10 - 10 Nm
----------------------	------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm ²

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	280 mm
Länge	590 mm

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	8000 V

Kabel

Kabeleinführungsposition	Seite
--------------------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja