



LLA653

NH00-HR3P-LLA, 1W150-5M, Mätning bimetaller 15min

Tekniska egenskaper

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Elektrisk ström

Märkström	160 A
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	160 A

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	10 - 10 Nm
-----------------------------	------------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	200
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	1400

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	47 W
--	------

Anslutning

Area solid ledare	95 mm ²
Area flexibel ledare	95 mm ²

Dimensioner

Höjd	50 mm
Bredd	280 mm
Längd	590 mm

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	8000 V

Kabel

Läge för kabelinföring	Sida
------------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja