



KYA02KD

Zacisk pomiarowy 630V/20A 2,5mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	20 A
-----------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
--	-----

Wymiary

Wysokość	38,15 mm
Szerokość	79,75 mm
Głębokość	5 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.2 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	Max. 4 mm ²

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7030
Materiał	Poliamid (PA)

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak