



L00

Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro montážní desku, 70 mm<sup>2</sup>

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

##### Pojistka

Velikost pojistky	NH00
-------------------	------

##### Architektura

Počet pólů	3
------------	---

##### Připojení

Typ vstupního konektoru/zástrčky	Klecová svorka
----------------------------------	----------------

##### Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	8 - 8 Nm
Montáž	Montážní deska
Možnost vodorovné montáže	Ano

##### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4,95 W
--	--------

##### Napětí

Jmenovité izolační napětí	8000 V
---------------------------	--------

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

##### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano