




KYA02I4

Borne d'installation, 2x passage- phase, 2,5mm², connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	51,20 mm
Largeur	5 mm
Profondeur	95 mm

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 4 mm ²

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7030
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui