



KYA02I4

Borne d'installation, 2x passage- phase, 2,5mm<sup>2</sup>, connection sans vis

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	51.20 mm
Largeur	5 mm
Profondeur	95 mm

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7030
Matière	Polyamide (PA)

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui