



KYA02I1

Borne d'installation, 1xN-sectionnement/1x passage-phase /1x PE, 2,5mm²,sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

20 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1.10 W

Dimensions

Hauteur

51.20 mm

Largeur

5 mm

Profondeur

95 mm

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.13 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.13 - 4 mm²

Matière

Couleur

Gris

Code RAL

7030

Matière

Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui