



Borne d'installation,1x passage- neutre/1x passage- phase/1x PE, 2,5mm²,sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

24 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1 W

Dimensions

Hauteur

51,20 mm

Largeur

5 mm

Profondeur

95 mm

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.13 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.13 - 4 mm²

Matières

Couleur

Gris

Code RAL

7030

Matière

Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui