




L14

Podstawa bezpiecznikowa DII 1x 25 A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,50 W
--	--------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DII
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Nie
-----------	-----

Wymiary

Szerokość	44 mm
-----------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----