




L14

Säkringssockel (underdel) DII E27 1-polig med skruv anslutning

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	25 A
Märkström för säkringsinsats	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,50 W
--	--------

Säkring

Säkringsstorlek	DII
-----------------	-----

Leveransens omfattning

Med lock	Nej
----------	-----

Dimensioner

Bredd	44 mm
-------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----