



FG24WD1

univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x400mm RAL7035

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1900 mm
Szerokość	1100 mm
Głębokość	400 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP54
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm Narzędzie specjalne
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzej	8

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	48
---------------	----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1600 A
-----------------	--------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

