



LNH30577M4T

**NH-Sicherungseinsatz NH3 gTr AC400V 400kVA 577A Mitte-Melder mit Metall-Griff**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik	gTr
-----------------------	-----

**Sicherung**

Sicherungsgrösse	NH3
Sicherungscharakteristik	gTr

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	400 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	577 A
-----------	-------

**Einsatzbedingungen**

Isoliert	Nein
----------	------

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	100 kA
--	--------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	36.20 W
---------------------------------------	---------

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	66 mm
Tiefe	150 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja