



LNH30577M4T

Mespatroon NH3 577 A 400 kVA gTR middenmelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gTr

Zekering

Zekeringsgrootte NH3

Kenmerken zekering gTr

Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning Ue 400 - 400 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 400 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 577 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 100 kA

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 36,20 W

Afmetingen

Hoogte 86 mm

Breedte 66 mm

Diepte 150 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja