



KYA02EP

Borne de terre, 2,5mm<sup>2</sup>, avec 1x Push-IN contact , connection sans vis

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	0 A
-------------------------	-----

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	51.20 mm
---------	----------

Largeur	59.75 mm
---------	----------

Profondeur	5 mm
------------	------

##### Matière

Matière	Polyamide (PA)
---------	----------------

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----