



L45

Pojistkový spodek D03 (M30 x 2) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	100 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	80 A
	100 A

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Instalace, montáž

Montáž	System přípojníc
--------	------------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2 W
--	-----

Rozsah dodávky

S krytem	Ano
----------	-----

Pojistka

Velikost pojistky	D03
Charakteristika pojistek	gG; gR

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	44 mm
Délka	85 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano