



KYA02E4

**Borne de terre, 2,5mm<sup>2</sup>, 4 point de serrage, connection sans vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 0 A

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

**Dimensions**

Hauteur 38.10 mm

Largeur 72.40 mm

Profondeur 5 mm

**Matière**

Matière Polyamide (PA)

**Installation, montage**

Montage Rail DIN

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

**Durabilité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui