



KYA02E3

Borne de terre, 2,5mm<sup>2</sup>, 3 point de serrage, connection sans vis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal

0 A

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1 W

#### Dimensions

Hauteur

38,10 mm

Largeur

59,70 mm

Profondeur

5 mm

#### Matières

Matière

Polyamide (PA)

#### Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.13 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui