



KYA02E2

Borne de terre, 2,5mm², 2 point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

0 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1 W

Dimensions

Hauteur

38,10 mm

Largeur

47,10 mm

Profondeur

5 mm

Matière

Matière

Polyamide (PA)

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0,13 - 2,5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0,13 - 4 mm²

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui