




L54

Sicherungsunterteil DIII E33 1x63A Hutschiene Schraubanschluss Keramik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
---------------------------------------	-----

Sicherung

Sicherungsgröße	DIII
-----------------	------

Lieferumfang

Mit Deckel	Nein
------------	------

Abmessungen

Höhe	8 mm
Breite	28,50 mm
Länge	28,50 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----