



85656224



KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink Q.x alu samt, lackiert

Technische Eigenschaften

Einstellungen

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Unterstützten Einstellmodus | quicklink |
|-----------------------------|-----------|

Spannung

| | |
|------------------|---------|
| Betriebsspannung | 3 - 3 V |
|------------------|---------|

Ausstattung

| | |
|--------------------------|-----|
| Anzahl Kanäle | 4 |
| Lebenszyklus Transmitter | 1 % |

Konnektivität

| | |
|---------------------|----------|
| Radio Protokoll | KNX-Funk |
| Empfänger Kategorie | 2 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Abmessungen

| | |
|------------|-------|
| Aufbauhöhe | 14 mm |
|------------|-------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------|
| Farbe | Aluminium |
| Werkstoff | Thermoplast |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Texte

| | |
|----------|--|
| Funktion | Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |
|----------|--|

| | |
|--------|---------------------|
| Schutz | Mit Demontageschutz |
|--------|---------------------|

| | |
|------------|--|
| Montageart | Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung |
|------------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|