



85656226



Mod. radio KNX doppio piatto QLink Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata quicklink

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 3 - 3 V

Equipaggiamento

Numero di canali 4

Transmitter duty cycle 1 %

Connettività

Protocollo radio Radio KNX

Categoria ricevitore 2

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Serie

Altezza d'installazione 14 mm

Materiali

Colore Antracite

Materiale Materiale termoplastico

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Protezione Con protezione antismontaggio

Tipo di montaggio Per montaggio a parete piatta ed estensione della combinazione

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì