



LFS400608VERZ

**T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	40 mm
Breite	60 mm

**Zubehör**

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Geeignet für**

LFS 40 x 60	
-------------	--

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

