



DAK28034009016

**DA200 double fixation ancrage 3400 mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	130 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	3.36 - 3.36 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

**Cache, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
--	---

**Equipement**

Réglable	Oui
Portatifs	Non

**Câble**

Entrée de câble	Dessus
-----------------	--------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

**Matière**

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Configuration**

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Illustrations | dessins**

